


**POLER 241D2**

обе стороны подходят для горячей спайки

Жемчужная БОПП пленка

- СВОЙСТВА:**
- Прекрасная непрозрачность, блеск и устойчивость к растяжению
  - Низкая плотность и высокий уровень выработки продукции
  - Низкий показатель статического свойства
  - Высокий уровень спаячной силы и липкости при высокой температуре
  - Отличная адгезия чернил и адгезивов
  - Низкая затратность процесса преобразования благодаря природному белому цвету

- Применение:**
- Стандартное применение, высокая скорость, горячая спайка, белая вспененная пленка для мороженого, вафель, сэндвичей, печенья и любой упаковки.
  - Белый цвет пленки позволяет сэкономить за счет отсутствия необходимости использовать печать с белым фоном.



Характеристики	Метод определения	единица	Направление определения	25μ	30μ	35μ
Выход продукции	ASTM D4321	M <sup>2</sup> /кг	-	56.3	46.9	40.2
Натяжение при смачивании	ASTM D2578	Дин/см	сторона с обработкой карона	≥36		
Предел прочности при разрыве	ASTM D882	н/мм <sup>2</sup>	MD	80		
			TD	150		
Растяжение при разрыве	ASTM D882	%	MD	160		
			TD	40		
Термическая усадка (120 °C, 5 min)	ASTM D1204	%	MD	≤4		
			TD	≤2		
непрозрачность	DIN 53146	%	-	60	65	70
Блеск	ASTM D2457	%	-	75		
Порог термосваривания	ASTM F88	°C	-	≤95		
Плотность	ASTM D1505	г/см <sup>3</sup>	-	0.71		
Динамический коэффициент трения	ASTM D1894	-	пленка-пленка	0.35		
			пленка-металл	0.25		

MD: Машинное направление, TD: поперечное направление  
Доступная толщина: Любая в диапазоне от 25 до 60 μ производится по запросу.

POLFILM не гарантирует характерные значения. Любая информация, приведенная в данном документе основана на анализе образцов, а не конкретном отгруженном товаре. Компания не дает гарантий относительно информации, представленной в данном документе.

Пользователь несет полную ответственность за все действия относительно использования, т.о. POLFILM отрицает ответственность за любой ущерб или убыток, который может случиться из-за использования данной информации.

POLFILM убедительно рекомендует изучение «Руководство пользования Клиента» и проведение тестирования на ограниченной партии перед запуском широкого производства.

### Хранение и обращение

- Пленки следует хранить на поддонах в закрытом сухом месте, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей и источников тепла, то есть на безопасном расстоянии не менее 1 метра.
- Для минимизации ухудшения свойств пленки рекомендуется хранить при температуре от 10 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха менее 60%.
- Перед использованием пленку следует выдержать на рабочем месте не менее 24 часов.
- Целесообразно управлять запасами в соответствии с датами поставки (первым пришел – первым ушел).
- Более подробную информацию можно найти в документе «Руководство для клиентов».

### Индикация обработки поверхности

- Пленка POLFILM обычно поставляется с обработкой внешней поверхности, что указано на этикетке каждого рулона, хотя все пленки могут поставляться и с обработкой внутренней поверхности. Перед заказом необходимо согласовать это с нашим отделом продаж.

### Возможность печати/ламинирования:

- Перед использованием каждого рулона следует проверить обработку поверхности с помощью стандартного тестера на коронный разряд.
- Для точной проверки обработки поверхности в лабораторных условиях можно использовать стандартный коронный раствор (ASTM D2578) или измерение угла контакта (ASTM D5946).
- При необходимости клиенты могут быть отстранены в процессе конвертации.
- Рекомендуется использовать клей для ламинирования без растворителя «Lamtec SL110A/210B». Для получения дополнительной информации посетите [www.persiachasb.com](http://www.persiachasb.com)


### Стандартный размер рулона

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СЕРДЕЧНИКА (дюйм)	ДИАМЕТР РУЛОНА (мм)	РАЗМЕР ШИРИНЫ (мм)	ДОПУСК ШИРИНЫ (мм)
3	520 - 540	30 up to 1650	- 0 & +3
6	720 - 770	280 up to 2400	

Для расчета диаметра, длины и веса каждого рулона вы можете воспользоваться калькулятором на сайте POLFILM.

### Упаковка

- Пленки упаковываются вертикально или горизонтально на поддонах.
- Обычно 6-дюймовые рулоны укладываются на поддоны в горизонтальном направлении, а 3-дюймовые рулоны укладываются на поддоны вертикально в зависимости от ширины.
- Для получения более подробной информации свяжитесь с нашим отделом продаж.



### Контакт с пищевыми продуктами

- Эта пленка соответствует нормам ЕС и FDA. Конкретные документы и паспорта безопасности материалов предоставляются по запросу.